

RAPISCAN 638XR

РЕНТГЕНТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА С НИЗКОРАСПОЛОЖЕННОЙ ЗАГРУЗОЧНОЙ ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ


ЭФФЕКТИВНЫЙ ДОСМОТР
ПАЛЛЕТИРОВАННЫХ И
НЕПАЛЛЕТИРОВАННЫХ ГРУЗОВ
УДОБСТВО ЗАГРУЗКИ И
ВЫГРУЗКИ ГРУЗОВ С ЛЕНТЫ
КОНВЕЙЕРА
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТАНДАРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Многоэнергетическая технология построения изображения (4 цвета)
- Просмотр предыдущей / следующей сумки
- Автоматическое архивирование изображений
- Программируемые кнопки обработки изображения
- Счетчик багажа
- Отображение даты / времени
- Индикатор поиска
- Источник бесперебойного питания
- Плоский ЖК-монитор
- Многоязычная поддержка

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

- Функция Crystal Clear™
- Просмотр в черно-белом режиме
- Разделение органических/неорганических материалов
- Инверсное изображение
- Высокое проникновение
- Изменяемое выделение цветов
- Малое проникновение
- Выделение контуров предметов
- Изменяемое цветовое разделение
- Регулируемая гамма
- Изменяемое разделение материалов с различной плотностью
- Непрерывное динамическое увеличение и панорамирование
- Масштабирование (до 64x)



Размер досмотрового туннеля
(ШИРИНА И ВЫСОТА): 1 837 x 1 800 мм

RAPISCAN 638XR - ПЕРЕДОВАЯ, СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ПО СТАНДАРТУ ISO РЕНТГЕНТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА ДОСМОТРА ПАКЕТИРОВАННЫХ И КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ НА ПАЛЛЕТАХ С НИЗКОРАСПОЛОЖЕННОЙ ЗАГРУЗОЧНОЙ ПЛАТФОРМОЙ. УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ДВУХПРОЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА С РАЗМЕРОМ ТУННЕЛЯ 1837 ММ (ШИРИНА) НА 1800 ММ (ВЫСОТА) ГЕНЕРИРУЕТ НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ ПО КАЧЕСТВУ ИЗОБРАЖЕНИЕ СКАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ.

ОБНАРУЖЕНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ И НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Программные функции Target™ и NARCScan™ повышают эффективность работы сотрудников безопасности, обеспечивая автоматическое обнаружение взрывчатых и наркотических веществ на рентгеновском изображении посредством анализа массы, размеров и атомного числа предметов.


СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВАМ

Rapiscan 638XR полностью соответствует нормативам Европейского Союза (ЕС) № 300/2008, (EU) № 2015/1998 и Решению Комиссии С (2015)8005 по авиационной безопасности

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ

При наличии более 13 инструментов обработки изображения и алгоритмов обнаружения угроз система позволяет оператору быстрее и эффективнее идентифицировать потенциально опасные и запрещенные предметы и вещества.

RAPISCAN 638XR



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты:	Длина 9,440 мм Ширина 3,116 мм Высота 2,394 мм
Размер туннеля:	1837 мм (Ш) x 1800 мм (В)
Скорость конвейера:	0,20 м/сек
Максимальная нагрузка:	3,000 кг распределённые равномерно при 230 В, 1,500 кг распределённые равномерно при 115 В
Высота конвейера:	345 мм
Масса (прибл.):	Нетто: 4,774 кг 115/230 В переменного

КЛАСС ЗАЩИТЫ

Система: IP 20
Панель управления оператора: IP 43²

ГЕНЕРАТОР РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ¹

Проникновение по стали:	50 мм (гарантировано), 45 мм (стандарт)
Разрешающая способность:	провод 40 AWG (гарантировано), 38 AWG (стандарт)
Охлаждение:	Герметичная масляная ванна с принудительным охлаждением
Анодное напряжение:	200 кВ (рабочее)
Ток трубки:	1 мА
Ориентация:	Горизонтально

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Вся продукция Rapiscan Systems соответствует действующим международным нормам в области охраны здоровья и безопасности труда, в том числе требованиям к рентгеновским системам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (федеральный стандарт 21 CFR 1020.40), положениям Закона об охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте 1974 года (статья 6) с учетом изменений, внесенных Законом о защите прав потребителей 1987 года. Максимальная утечка радиации на поверхности внешних панелей не превышает 0,1 мР/час (1 мкЗв/час). (Требования Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов применяются к системам, оснащенным приборами, контролирующими присутствие оператора.)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура хранения:	от - 20° до 50° C
Рабочая температура:	от 0° C до 40° C
Относительная влажность:	5 - 95% без образования конденсата

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Сертифицирован на включение в список Технологий досмотра авиационного багажа Управления транспортной безопасности
- Одобрен к включению в программу обеспечения безопасности авиагрузов Управлением транспорта Канады
- Соответствие техническим нормам (ЕС) № 300/2008
- Соответствие техническим нормам (ЕУ) № 2015/1998
- Соответствие решениям ЕУ комиссий (ЕУ) С (2015) 8005
- Сертификат Французской Организации Гражданской Aviации

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

- Функция автоматического обнаружения взрывчатых веществ (Target™)
- Функция автоматического обнаружения наркотических средств (NARCSan™)
- Предупреждение о превышении порога плотности (DTA)
- Проекция изображения опасного предмета (TIP)
- Централизованное сетевое управление проекциями опасных предметов (TIPNet)
- Удаленный просмотр архивных изображений (NETView™)
- Система управления и связи операторов сетевой станции досмотра (NEXLink™)
- Сетевая станция отображения изображения (NDS)
- Автоматическое архивирование изображений
- Расширение архива изображений
- Программа обучения оператора (ОТР)
- Ручное сканирование
- Коврик оператора
- Оптический сенсор присутствия оператора
- Авторизация с помощью smart-карты
- Стабилизатор напряжения
- Аксессуары для конвейера
- Стойка управления оператора с регулируемой высотой подъема и наклоном
- Удаленная рабочая станция
- Поддержка универсального принтера

¹ Заявленные характеристики измерены тестовым набором для оценки изображения Rapiscan

² С опциональной сменной крышкой



Rapiscan
systems

WEKEY

+7 (495) 660-01-71
contact@wekey.ru
www.wekey.ru